

Firma / Company**FRIWO Gerätebau GmbH**

Gerätetyp / Type: FW8001M/06
Artikelnr. / Part-No.: 5384-FW8001M/06
Zeichnungsnr. / Drawing-No.: 15.4352.500-00
Datum / Date: 20.05.2015

Sachbearbeiter Verkauf / Contact Sales: Frederick Balzer
Sachbearbeiter Mechanik / Contact Mech. Eng.: Thomas Kuhn
Sachbearbeiter Elektronik / Contact Elec. Eng.: KSTWIEF
Freigabe App. / Approved App. PRFFR
Freigabe / Approved KSTAL

Wir bitten Sie, ein Exemplar mit Freigabevermerk an uns zurückzusenden. Sollten Sie dieser Spezifikation nicht unverzüglich widersprechen, gilt die Zustimmung und Fertigungsfreigabe auf Grundlage dieser Spezifikation als erteilt.

We may ask you to return one signed copy of the specification for our records as having your approval. Unless you do not enter your objection to the latest specification issue without delay, your acceptance and release for production on the basis of this specification is deemed to be given.

Kundenfreigabe / Customer Release:


Datum / Date:

Unterschrift / Signature:


Index / Rev.	Datum / Date	Name	Einzelheit / Detail
⑨	2018/1/23	Kuhn	Lead changed, see point 3.1.
⑨	2018/2/22	Kuhn	Relative humidity changed from 90% to 95%, see point 5.1.
①	2021/4/2	Brian	PCR P003693178, MR2021-4-11143:Update new UKCA sign and printing change from tampoprint to laser for FOX18, see point 2.1.1. Hide the declaration of Conformity.

1 Gehäuse / Housing:


Gehäusotyp / housing type: FOX18
Material: PC / ABS V0 125°C
Farbe Boden / bottom colour: schwarz / black
Farbe Deckel / cover colour: schwarz / black




Steckversion/
plugin version



Primärstecker auswechselbar
AC - plug exchangeable



Lichtleiter / LED grün
Light guide / LED green



Schriftfeld vertieft /
Inscription field deepened


Drei mögliche Positionen für den Datumscode/ Three possible date code positions
WWYYZ: W=Woche/ week Y=Jahr/ year Z=Fertigungsstätte/ Factory code
Note: with out/ ohne mark = FRIWO Gerätebau GmbH Germany

2 Gehäuseaufschriften / Housing labelling:

2.1 Bodenbeschriftung / Bottom labelling

2.1.1

15.4352.501-05XX (marking with laser)



15.4352.501-05DE/ XXXXXX = Germany

15.4352.501-05CN/ XXXXXX = China


15.4352.501-05VN/ XXXXXX = Vietnam

15.4352.501-05PL/ XXXXXX = Poland

15.4352.501-05IN/ XXXXXX = India

3 Leitungen / Leads:

3.1	Ausgangsleitung / output lead:	10.5608.003-40
	Länge / length:	1830 mm
	Querschnitt / cross section:	2XAWG18
	Farbe / colour:	schwarz / black
	Polarität / Polarity:	siehe Zeichnung/ see drawing



4 Verpackung / Packaging

4.1 Einzelverpackung / Individual packaging: 15.1779.556-10

mit Beschriftung * / with printing *

AC/DC ADAPTER

PART-NO.: 5384-FW8001M/06

SPEC.-NO.: 15.4352.

INPUT: 100-240VAC

OUTPUT: 5,9VDC/3A

4.1.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions: 125mm x 90mm x 36mm

4.2 Sammelverpackung / bulk packaging: 28 er UMKARTON / Carton 28


4.2.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions: 433mm x 338mm x 196mm

4.3 Anzahl der Geräte pro Umkarton /
amount of units per master carton: 47

4.4 Gewicht pro Stück / weight per unit: 157 g

4.5 Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - +70°C / 10 to 95 rel. hum.

4.6 Verpackungsvorschriften / packaging specification:



Master packing only for Asia production

Notes:

- 1) 47pcs per carton
- 2) 6 cartons per layer
- 3) 5 layers on 1st pallet + 4 layers on 2nd pallet
- 4) 2 pallets stacked one over another


1 Stack (5-layer-pallet and 4-layer-pallet)
 = (1410pcs + 1128pcs)
 = 2538pcs per stack

22 pallets (11 stacks of each type)
 = 27918pcs per 20 foot container

48 pallets (24 stacks of each type)
 = 60912pcs per 40 foot container

One label on each master carton,
 labels must face outside when loading pallet

Inner packing with box 15.1779.556-10



5 Allgemeine Prüfbedingungen / General test conditions

5.1 In einem Bereich der Umgebungstemperatur von 0°C bis +50°C bei 95% relativer Luftfeuchte, keine Betauung, muss die einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet sein.

Within an ambient temperature range from 0°C to +50°C at 95% relative humidity, no condensation, the faultless function of the unit must be guaranteed.

6 Elektrische Prüfbedingungen / electrical tests

6.1 Alle nachstehend aufgeführten Werte werden bei +20°C Raumtemperatur und nach 15 Minuten Einschaltdauer gemessen.

All values listed below are measured at an ambient temperature of +20°C and after 15 minutes of operation.

6.2 Eingangsdaten / Input data:

6.2.1 Nenneingangsspannung / 100-240V AC $\pm 10\%$
Nominal input voltage : 100-240V AC $\pm 10\%$

6.2.2 Nenneingangsfrequenz / 50-60Hz
Nominal input frequency: 50-60Hz

6.2.3 Nenneingangsstrom / 0.400 - 0.200Arms @ bei Maxlast
Nominal input current: 0.400 - 0.200Arms @ max load

6.2.4 Leerlaufleistungsaufnahme bei UE / 230V AC : $\leq 0.075W$
Stand-by power consumption at UIn: 230V AC : $\leq 0.075W$

6.3 Ausgangsdaten / Output data:

Messaufbau siehe / <http://www.friwo.de>
Measuring setup see:


6.3.1 Ausgangsspannung / UA: 5,9V DC +5% / -5% UBr : $\leq 120mV_{ss}$
Nominal output voltage: Uout: 5,9V DC +5% / -5% UBr : $\leq 120mV_{pp}$

Add 0.1uF/50V ceramic capacitor and 10uF/50V aluminum electrolytic capacitor across the output terminal. Measured with 20MHz Bandwidth Oscilloscope.

6.3.2 Nennausgangsstrom / IA : 3000mA
Nominal output current: Iout : 3000mA

6.3.3 Wirkungsgrad/ Average Efficiency $\geq 82,39\%$

6.3.4 Ausgangskennlinie / Output characteristic:



7 Sicherheitsanleitung / Safety details:

Sicherheitsaufbau nach / Safety-standard acc. to :	IEC60601-1, ES60601-1
Schutzklasse / Protection class :	II
Trennung (prim.-sek.) / Separation (prim.-sec.) :	Galvanisch durch Wandler Galvanic by transformer
Kriech- und Luftstrecken / Creepage distance and clearance :	$\geq K_r : 8\text{mm}, Lu : 5\text{mm} ; Cr : 8\text{mm}, Cl : 5\text{mm}$
Ableitstrom / Leakage current :	$I_{\text{Ableit}} \leq 10\mu\text{A}$ $I_{\text{leak}} \leq 10\mu\text{A}$
Gemessen nach / According to : siehe / see www.friwo.de	EN60601-1
Hochspannungstest / High-voltage test :	$\geq 4\text{kVac}$
Anwendungsbereich / Range of application :	Medizinische Anwendungen Medical applications
Umgebungstemperatur / Ambient temperature range :	0°C bis / to +50°C