

**Firma / Company :** FRIWO

**Gerätetyp / Type :** FW8030M/15

**Artikelnr. / Part-No. :** 5406-FW8030M/15

**Zeichnungsnr. / Drawing-No. :** 15.4587.500-00

**Datum / Date :** 21.08.2015

**Sachbearbeiter Verkauf / Contact Sales :** Werk

**Sachbearbeiter Mechanik / Contact Mech. Eng. :** Kuhn

**Sachbearbeiter Elektronik / Contact Elec. Eng. :** FECALI

**Freigabe App. / Approved App. :** FEPAZH

**Freigabe / Approved :** KSTWEG

Wir bitten Sie, ein Exemplar mit Freigabevermerk an uns zurückzusenden. Sollten Sie dieser Spezifikation nicht unverzüglich widersprechen, gilt die Zustimmung und Fertigungsfreigabe auf Grundlage dieser Spezifikation als erteilt.

We may ask you to return one signed copy of this specification for our records as having your approval.

Unless you do not enter your objection to the latest specification issue without delay, your acceptance and release for production on the basis of this specification is deemed to be given.

Kundenfreigabe / Customer Release:

Datum / Date:

Unterschrift / Signature:

| Index / Rev. | Datum / Date | Name | Einzelheit / Detail                                                                                      |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①            | 2016/04/18   | Kuhn | Datecode position updated, see point 1. Bottom inscription changed to 15.4587.501-02XX, see point 2.1.1. |
|              |              |      |                                                                                                          |
|              |              |      |                                                                                                          |
|              |              |      |                                                                                                          |
|              |              |      |                                                                                                          |

**Geschäftssitz / Headquarter**

FRIWO Gerätebau GmbH  
Von-Liebig-Straße 11  
D-48346 Ostbevern  
Tel +49 2532/ 81-0  
Fax +49 2532/ 81-112  
www.friwo.de  
WEEE-Reg.-Nr. DE 70846847

**Geschäftsführung / Management Board**

Martin Schimmelpfennig  
Lothar Schwemm  
St.-Nr. 346/5840/0923  
Finanzamt Warendorf  
USt.-Ident.-Nr. DE811114890  
Amtsgericht Münster  
HRB 9325

**Bankverbindung / Bank Details**

*Sparkasse Münsterland-Ost*  
BLZ 400 501 50 (EUR) Kto. 5 000 526  
IBAN DE42 4005 0150 0005 0005 26  
BLZ 400 501 50 (USD) Kto. 86 0000 23  
SWIFT WELADED1MST  
*Commerzbank AG, Frankfurt a. M.*  
BLZ 500 400 00 Kto. 5 811 419  
IBAN DE05 5004 0000 0581 1419 00


## 1 Gehäuse / Housing:

Gehäusotyp / housing-typ: FOX30

Material: PC / ABS V0 125°C

Farbe Boden/ bottom colour: schwarz / black


Farbe Deckel/ cover colour: schwarz / black



## 2 Gehäuseaufschriften / Housing labelling:

### 2.1 Bodenbeschriftung / Bottom labelling

#### 2.1.1




15.4587.501-02DE/ XXXXXX = Germany  
 15.4587.501-02CN/ XXXXXX = China  
 15.4587.501-02VN/ XXXXXX = Vietnam

### 3 Leitungen / Leads:

3.1 Ausgangsleitung / output lead: 10.5608.003-20  
 Länge / length: 1830 mm  
 Querschnitt / cross section: 2XAWG20  
 Farbe / colour: schwarz / black

Polarität / polarity: siehe Zeichnung/ see drawing



## **4 Verpackung / packaging:**

### **4.1 Einzelverpackung / individual packaging:** 15.1779.556-10

mit Beschriftung \* / with printing \*

\* AC/DC ADAPTER  
PART-NO: 5406-FW8030M/15  
SPEC.-NO.: 15.4587.  
INPUT: 100-240VAC  
OUTPUT: 15VDC/2A

#### **4.1.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions: 125mm x 90mm x 36mm**

### **4.2 Sammelverpackung / bulk packaging:** 28 er UMKARTON / Carton 28

#### **4.2.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions: 433mm x 338mm x 196mm**

### **4.3 Anzahl der Geräte pro Umkarton / amount of units per master carton: 47**

### **4.4 Gewicht pro Stück / weight per unit: 187 g**

### **4.5 Lagertemperatur / storage temperature: -20°C - +70°C / 5 to 95 rel. hum.**

## **5 Allgemeine Prüfbedingungen / General test conditions:**

- 5.1** In einem Bereich der Umgebungstemperatur von 0°C bis +45°C bei 95% relativer Luftfeuchte, keine Betauung, muss die einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet sein.

Within an ambient temperature range from 0°C to +45°C at 95% relative humidity, no condensation, the faultless function of the unit must be guaranteed.

## 6 Elektrische Prüfbedingungen / electrical tests:

6.1 Alle nachstehend aufgeführten Werte werden bei +25°C Raumtemperatur und nach 15 Minuten Einschaltzeit gemessen.

All values listed below are measured at an ambient temperature of +25°C and after 15 minutes of operation.

### 6.2 Eingangsdaten / Input data:

- |       |                                                                               |                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6.2.1 | Nenneingangsspannung<br>Nominal input voltage                                 | : 100-240V AC +10/-10%<br>: 100-240V AC +10/-10%        |
| 6.2.2 | Nenneingangsfrequenz<br>Nominal input frequency                               | : 50-60Hz<br>: 50-60Hz                                  |
| 6.2.3 | Nenneingangsstrom<br>Nominal input current                                    | : 0.6-0.3Arms @ bei Maxlast<br>: 0.6-0.3Arms @ max load |
| 6.2.4 | Leerlaufleistungsaufnahme bei $U_E$<br>Stand-by power consumption at $U_{in}$ | : 230V AC : $\leq 0.1W$<br>: 230V AC : $\leq 0.1W$      |


### 6.3 Ausgangsdaten / Output data

Messaufbau siehe / Measuring setup see <http://www.friwo.de>

- |       |                                              |                                                          |                                                              |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6.3.1 | Ausgangsspannung:<br>Nominal output voltage: | $U_A$ : 15V DC +5% / -5%<br>$U_{out}$ : 15V DC +5% / -5% | $U_{Br}$ : $\leq 150mV_{ss}$<br>$U_{Br}$ : $\leq 150mV_{pp}$ |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

Ripple&Noise Test: Add 0.1uF/50V ceramic capacitor in parallel with a 10uF/50V E-Cap across the output terminal. Measured with 20MHz Bandwidth Oscilloscope.

- |       |                                             |                                          |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6.3.2 | Nennausgangsstrom<br>Nominal output current | : $I_A$ : 2000mA<br>: $I_{out}$ : 2000mA |
| 6.3.3 | Wirkungsgrad/Average Efficiency             | : $\geq 87\%$                            |
| 6.3.4 | Ausgangskennlinie / Output characteristic:  |                                          |



## 7 Sicherheitsanleitung / Safety details:

Sicherheitsaufbau nach / Safety-standard: IEC60601-1, ES60601-1  
acc. to

Schutzklasse / Protection class : II

Trennung (prim.-sek.) : Galvanisch durch Wandler

Separation (prim.-sec.) : Galvanic by transformer

Kriech- und Luftstrecken / Creepage distance and clearance :  $\geq$  Kr : 8mm, Lu : 6mm ; Cr : 8mm, Cl : 6mm

Ableitstrom : I Ableit  $\leq$  10 $\mu$ A  
Gemessen nach IEC60601-1 siehe [www.friwo.de](http://www.friwo.de)

Leakage current : I leak  $\leq$  10 $\mu$ A  
According to IEC60601-1 see [www.friwo.de](http://www.friwo.de)

Hochspannungstest / High-voltage test :  $\geq$  4,2kVac

Anwendungsbereich : Medizinische Anwendungen

Range of application : Medical applications

Umgebungstemperatur / Ambient temperature range : 0°C bis / to +45°C

## 8 CE-Konformitätserklärung / Declaration of Conformity

Wir, der Hersteller, erklären hiermit, dass das Produkt: /  
*We, the manufacturer, hereby confirm, that the product:*

Gerätetyp / Type: FW8030M/15  
 Artikel-Nr. / Part-No.: 5406-FW8030M/15  
 Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 15.4587.500-00

weitere Merkmale /  
*additional information:*

mit der beiliegenden Beschreibung die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (gültig bis 19. April 2016) der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (gültig ab 20. April 2016), der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG erfüllt.

Hiermit bestätigen wir, dass unsere Produkte, unabhängig von der Produktionsstätte, RoHS- konform produziert werden und die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU (Neufassung der Richtlinie 2002/95/EU) erfüllen.

*with the enclosed description fulfils the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC (valid to 19. April 2016) the Low Voltage Directive 2014/35/EU (valid from 20. April 2016), the regulations of the EMC Directive 2014/30/EC and the eco design Directive 2009/125/EC.*

*Hereby, we certify that our products, regardless of the production location, RoHS compliant and fulfill the directive 2011/65/EC (revised version: directive 2002/95/EC).*

Das Gerät entspricht der / *The unit corresponds to:*

|                                                                |                                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a) Niederspannungsrichtlinie /<br><i>Low Voltage Directive</i> | b) EMV-Richtlinie /<br><i>EMC Directive</i>   | c) Öko Design /<br><i>ECO Design</i>    |
| <input type="checkbox"/> EN60601-1 Ed.3 07/2007                | <input type="checkbox"/> EN 60601-1-2 12/2007 | <input type="checkbox"/> Not applicable |

Ausstelldatum / *Date of issue:* 21.08.2015



*A. Wegener*

Firmenstempel / Company stamp

Armin Wegener  
 Vice President Research & Development